



Vis à tête fraisée fendue DIN 963 A Acier Electro zingué passivé jaune 4.8 M3X60

Numéro d'article	24560.030.060
Marque	-
UBB	951353498011
UNSPSC	31161504
EAN	8715492634726
PKG. de 500	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M3
Longueur	60 mm
Classe	4.8
Mode d'entraînement	Fendue
Forme de tête	Tête fraisée
Matière	Acier
Revêtement	Electro zingué passivé jaune
Filetage	Filetage métrique

Normes

NF	≈E25-123
ISO	≈2009
DIN	963
BS	≈4183
NEN	≈2370
ASME	≈B18.6.7M

Spécifications techniques

d-D	M3
Thread length (min.)	19
dk (max.)	5.6
Filetage total quand $L \leq$	22
k (max.)	1.65
L (mm)	60
n	0.8
P	0.5
t (min.)	0.6

Dessin technique

