

Vis à tête fraisée fendue DIN 963 Acier Electro zingué passivé jaune 4.8 M4X50



Numéro d'article	24560.040.050
Marque	-
UBB	951353498193
UNSPSC	31161504
EAN	8715492634863
PKG. de 500	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M4
Longueur	50 mm
Classe	4.8
Mode d'entraînement	Fendue
Forme de tête	Tête fraisée
Matière	Acier
Revêtement	Electro zingué passivé jaune
Filetage	Filetage métrique

Normes

ISO	≈2009
DIN	963
NEN	≈2370
NF	≈E25-123
BS	≈4183
ASME	≈B18.6.7M

Spécifications techniques

d-D	M4
Thread length (min.)	22
dk (max.)	7.5
Filetage total quand $L \leq$	25
k (max.)	2.2
L (mm)	50
n	1
P	0.7
t (min.)	0.8

Dessin technique

