FABORY

Vis à tête fraisée fendue DIN 963 Acier Electro zingué passivé jaune 4.8 M6X20

Numéro d'article	24560.060.020
Marque	-
UBB	950353146166
UNSPSC	31161504
EAN	8715492635037
PKG. de 200	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M6
Longueur	20 mm
Classe	4.8
Mode d'entraînement	Fendue
Forme de tête	Tête fraisée
Matière	Acier
Revêtement	Electro zingué passivé jaune
Filetage	Filetage métrique

Normes

DIN	963
BS	≈4183
ISO	≈2009
NEN	≈2370
NF	≈E25-123
ASME	≈B18.6.7M

Spécifications techniques

d-D	M6
Thread length (min.)	28
dk (max.)	11
Filetage total quand L ≤	35
k (max.)	3
L (mm)	20
n	1.6
P	1
t (min.)	1.2

Dessin technique