



Vis à tête fraisée fendue DIN 963 Acier Electro zingué passivé jaune 4.8 M6X40

Numéro d'article	24560.060.040
Marque	-
UBB	950353146406
UNSPSC	31161504
EAN	8715492635075
PKG. de 200	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M6
Longueur	40 mm
Classe	4.8
Mode d'entraînement	Fendue
Forme de tête	Tête fraisée
Matière	Acier
Revêtement	Electro zingué passivé jaune
Filetage	Filetage métrique

Normes

NEN	≈2370
ASME	≈B18.6.7M
ISO	≈2009
BS	≈4183
DIN	963
NF	≈E25-123

Spécifications techniques

d-D	M6
Thread length (min.)	28
dk (max.)	11
Filetage total quand $L \leq$	35
k (max.)	3
L (mm)	40
n	1.6
P	1
t (min.)	1.2

Dessin technique

