

Vis à tête fraisée fendue DIN 963 Acier Electro zingué passivé jaune 4.8 M6X70



Numéro d'article	24560.060.070
Marque	-
UBB	951353498508
UNSPSC	31161504
EAN	8715492635105
PKG. de 200	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M6
Longueur	70 mm
Classe	4.8
Mode d'entraînement	Fendue
Forme de tête	Tête fraisée
Matière	Acier
Revêtement	Electro zingué passivé jaune
Filetage	Filetage métrique

Normes

ASME	≈B18.6.7M
DIN	963
NEN	≈2370
BS	≈4183
NF	≈E25-123
ISO	≈2009

Spécifications techniques

d-D	M6
Thread length (min.)	28
dk (max.)	11
Filetage total quand $L \leq$	35
k (max.)	3
L (mm)	70
n	1.6
P	1
t (min.)	1.2

Dessin technique

