

Vis à tête fraisée fendue DIN 963 Acier Electro zingué passivé jaune 4.8 M8X16



Numéro d'article	24560.080.016
Marque	-
UBB	950353146653
UNSPSC	31161504
EAN	8715492635129
PKG. de 200	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M8
Longueur	16 mm
Classe	4.8
Mode d'entraînement	Fendue
Forme de tête	Tête fraisée
Matière	Acier
Revêtement	Electro zingué passivé jaune
Filetage	Filetage métrique

Normes

NEN	≈2370
DIN	963
ISO	≈2009
BS	≈4183
ASME	≈B18.6.7M
NF	≈E25-123

Spécifications techniques

d-D	M8
Thread length (min.)	34
dk (max.)	14.5
Filetage total quand $L \leq$	40
k (max.)	4
L (mm)	16
n	2
P	1.25
t (min.)	1.6

Dessin technique

