

Vis à tête fraisée fendue DIN 963 Acier Electro zingué passivé jaune 4.8 M8X25



Numéro d'article	24560.080.025
Marque	-
UBB	950353146810
UNSPSC	31161504
EAN	8715492635143
PKG. de 200	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M8
Longueur	25 mm
Classe	4.8
Mode d'entraînement	Fendue
Forme de tête	Tête fraisée
Matière	Acier
Revêtement	Electro zingué passivé jaune
Filetage	Filetage métrique

Normes

ASME	≈B18.6.7M
NF	≈E25-123
ISO	≈2009
BS	≈4183
NEN	≈2370
DIN	963

Spécifications techniques

d-D	M8
Thread length (min.)	34
dk (max.)	14.5
Filetage total quand $L \leq$	40
k (max.)	4
L (mm)	25
n	2
P	1.25
t (min.)	1.6

Dessin technique

