



## Vis à tête fraisée fendue DIN 963 Acier Electro zingué passivé jaune 4.8 M8X30

|                  |                           |
|------------------|---------------------------|
| Numéro d'article | 24560.080.030             |
| Marque           | -                         |
| UBB              | 950353146992              |
| UNSPSC           | 31161504                  |
| EAN              | 8715492635150             |
| PKG. de 200      | Boîte complete uniquement |

### Paramètres techniques

|                     |                              |
|---------------------|------------------------------|
| Diamètre            | M8                           |
| Longueur            | 30 mm                        |
| Classe              | 4.8                          |
| Mode d'entraînement | Fendue                       |
| Forme de tête       | Tête fraisée                 |
| Matière             | Acier                        |
| Revêtement          | Electro zingué passivé jaune |
| Filetage            | Filetage métrique            |

### Normes

|      |           |
|------|-----------|
| NF   | ≈E25-123  |
| ASME | ≈B18.6.7M |
| DIN  | 963       |
| BS   | ≈4183     |
| ISO  | ≈2009     |
| NEN  | ≈2370     |

### Spécifications techniques

|                               |      |
|-------------------------------|------|
| d-D                           | M8   |
| Thread length (min.)          | 34   |
| dk (max.)                     | 14.5 |
| Filetage total quand $L \leq$ | 40   |
| k (max.)                      | 4    |
| L (mm)                        | 30   |
| n                             | 2    |
| P                             | 1.25 |
| t (min.)                      | 1.6  |

### Dessin technique

