



Vis à tête fraisée fendue DIN 963 Acier Electro zingué passivé jaune 4.8 M8X50

Numéro d'article	24560.080.050
Marque	-
UBB	950353147156
UNSPSC	31161504
EAN	8715492635174
PKG. de 200	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M8
Longueur	50 mm
Classe	4.8
Mode d'entraînement	Fendue
Forme de tête	Tête fraisée
Matière	Acier
Revêtement	Electro zingué passivé jaune
Filetage	Filetage métrique

Normes

ASME	≈B18.6.7M
NF	≈E25-123
ISO	≈2009
NEN	≈2370
BS	≈4183
DIN	963

Spécifications techniques

d-D	M8
Thread length (min.)	34
dk (max.)	14.5
Filetage total quand $L \leq$	40
k (max.)	4
L (mm)	50
n	2
P	1.25
t (min.)	1.6

Dessin technique

