



Vis à tête fraisée fendue DIN 963 Acier Electro zingué passivé noir 4.8 M3X10

Numéro d'article	24565.030.010
Marque	-
UBB	950353621366
UNSPSC	31161504
EAN	8715492635273
PKG. de 200	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M3
Longueur	10 mm
Classe	4.8
Mode d'entraînement	Fendue
Forme de tête	Tête fraisée
Matière	Acier
Revêtement	Electro zingué passivé noir
Filetage	Filetage métrique

Normes

NEN	≈2370
NF	≈E25-123
ISO	≈2009
BS	≈4183
ASME	≈B18.6.7M
DIN	963

Spécifications techniques

d-D	M3
Thread length (min.)	19
dk (max.)	5.6
Filetage total quand $L \leq$	22
k (max.)	1.65
L (mm)	10
n	0.8
P	0.5
t (min.)	0.6

Dessin technique

