FABORY



Vis à tête fraisée fendue DIN 963 Acier Electro zingué passivé noir 4.8 M5X16

Numéro d'article	24565.050.016
Marque	-
UBB	950353913417
UNSPSC	31161504
EAN	8715492635433
PKG. de 200	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M5
Longueur	16 mm
Classe	4.8
Mode d'entraînement	Fendue
Forme de tête	Tête fraisée
Matière	Acier
Revêtement	Electro zingué passivé noir
Filetage	Filetage métrique

Normes

BS	≈4183
NF	≈E25-123
ASME	≈B18.6.7M
ISO	≈2009
DIN	963
NEN	≈2370

Spécifications techniques

d-D	M5
Thread length (min.)	25
dk (max.)	9.2
Filetage total quand L ≤	30
k (max.)	2.5
L (mm)	16
n	1.2
P	0.8
t (min.)	1

Dessin technique



