

## Vis à tête fraisée fendue DIN 963 A Acier Electro zingué passivé noir 4.8 M5X16



Article n °	24565.050.016
Marque	-
UBB	950353913417
UNSPSC	31161504
EAN	8715492635433
PKG. de 200	Boîte complete uniquement

### Paramètres techniques

Diamètre (d-D)	M5
Longueur (L) (mm)	16
Classe	4.8
Mode d'entraînement	Fendue
Forme de tête	Tête fraisée
Matière	Acier
Revêtement	Electro zingué passivé noir
Filetage	Filetage métrique

### Normes

BS	4183
NF	E25-123
ISO	2009
ASME	B18.6.7M
DIN	963 A

### Spécifications techniques

$d_k$	9.2
Filetage total quand $L \leq$	30
k (max.)	2.5
n	1.2
P	0.80

### Dessin technique

