FABORY



Vis à tête fraisée fendue DIN 963 Acier Electro zingué passivé noir 4.8 M6X30

Numéro d'article	24565.060.030
Marque	-
UBB	950353621937
UNSPSC	31161504
EAN	8715492635563
PKG. de 200	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M6
Longueur	30 mm
Classe	4.8
Mode d'entraînement	Fendue
Forme de tête	Tête fraisée
Matière	Acier
Revêtement	Electro zingué passivé noir
Filetage	Filetage métrique

Normes

ASME	≈B18.6.7M
BS	≈4183
ISO	≈2009
NF	≈E25-123
NEN	≈2370
DIN	963

Spécifications techniques

d-D	M6
Thread length (min.)	28
dk (max.)	11
Filetage total quand L ≤	35
k (max.)	3
L (mm)	30
n	1.6
P	1
t (min.)	1.2

Dessin technique

