



Vis à tête fraisée fendue DIN 963 Acier Electro zingué passivé noir 4.8 M8X30

Numéro d'article	24565.080.030
Marque	-
UBB	951353774890
UNSPSC	31161504
EAN	8715492635662
PKG. de 200	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M8
Longueur	30 mm
Classe	4.8
Mode d'entraînement	Fendue
Forme de tête	Tête fraisée
Matière	Acier
Revêtement	Electro zingué passivé noir
Filetage	Filetage métrique

Normes

DIN	963
BS	≈4183
NF	≈E25-123
NEN	≈2370
ASME	≈B18.6.7M
ISO	≈2009

Spécifications techniques

d-D	M8
Thread length (min.)	34
dk (max.)	14.5
Filetage total quand $L \leq$	40
k (max.)	4
L (mm)	30
n	2
P	1.25
t (min.)	1.6

Dessin technique

