



Vis à tête fraisée fendue DIN 963 Acier Electro zingué passivé noir 4.8 M8X35

Numéro d'article	24565.080.035
Marque	-
UBB	950353914324
UNSPSC	31161504
EAN	8715492635679
PKG. de 200	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M8
Longueur	35 mm
Classe	4.8
Mode d'entraînement	Fendue
Forme de tête	Tête fraisée
Matière	Acier
Revêtement	Electro zingué passivé noir
Filetage	Filetage métrique

Normes

DIN	963
NEN	≈2370
BS	≈4183
ASME	≈B18.6.7M
NF	≈E25-123
ISO	≈2009

Spécifications techniques

d-D	M8
Thread length (min.)	34
dk (max.)	14.5
Filetage total quand $L \leq$	40
k (max.)	4
L (mm)	35
n	2
P	1.25
t (min.)	1.6

Dessin technique

