



Vis à tête fraisée fendue DIN 963 A Acier Electro zingué passivé noir 4.8 M8X50

Numéro d'article	24565.080.050
Marque	-
UBB	950353914407
UNSPSC	31161504
EAN	8715492635693
PKG. de 200	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M8
Longueur	50 mm
Classe	4.8
Mode d'entraînement	Fendue
Forme de tête	Tête fraisée
Matière	Acier
Revêtement	Electro zingué passivé noir
Filetage	Filetage métrique

Normes

NF	≈E25-123
NEN	≈2370
ASME	≈B18.6.7M
DIN	963
BS	≈4183
ISO	≈2009

Spécifications techniques

d-D	M8
Thread length (min.)	34
dk (max.)	14.5
Filetage total quand $L \leq$	40
k (max.)	4
L (mm)	50
n	2
P	1.25
t (min.)	1.6

Dessin technique

