

Vis à tête fraisée bombée fendue DIN 964 Acier Electro zingué 4.8 M4X40



Numéro d'article	24570.040.040
Marque	-
UBB	950353149053
UNSPSC	31161504
EAN	8715492636072
PKG. de 200	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M4
Longueur	40 mm
Classe	4.8
Mode d'entraînement	Fendue
Forme de tête	Tête fraisée bombée
Matière	Acier
Revêtement	Electro zingué
Filetage	Filetage métrique

Normes

ASME	≈B18.6.7M
NEN	≈2371
BS	≈4183
NF	≈E25-124
ISO	≈2010
DIN	964

Spécifications techniques

d-D	M4
Thread length (min.)	22
dk (max.)	7.5
f ≈	1
Filetage total quand L ≤	25
k (max.)	2.2
L (mm)	40
n	1
P	0.7
t (min.)	1.6

Dessin technique

