




Vis à métaux tête poêlier fendue en croix NF ≈E25-129 Acier Electro zingué 4.8 M8X30

Numéro d'article	24650.080.030
Marque	-
UBB	951353572344
UNSPSC	31161504
EAN	8715492638748
PKG. de 100	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M8
Longueur	30 mm
Classe	4.8
Mode d'entraînement	Fendue
Forme de tête	Tête bombée
Matière	Acier
Revêtement	Electro zingué
Filetage	Filetage métrique

Normes

NF	≈E25-129
----	----------

Spécifications techniques

d-D	M8
dk (max.)	20
k (max.)	4.4
L (mm)	30
n	2
P	1.25

Dessin technique

