

## Vis à tête cylindrique à empreinte cruciforme Phillips DIN 7985-H Acier Electro zingué 4.8 Grand conditionnement M3X30



Article n °	24660.030.030
Marque	-
UBB	950353157791
UNSPSC	31161504
EAN	8715492639257
PKG. de 1000	Boîte complete uniquement

### Paramètres techniques

Diamètre (d-D)	M3
Longueur (L) (mm)	30
Classe	4.8
Mode d'entraînement	Phillips
Informations supplémentaires	Grand conditionnement
Forme de tête	Tête cylindrique à bombée
Matière	Acier
Revêtement	Electro zingué
Filetage	Filetage métrique

### Normes

ISO	7045-H
DIN	7985-H

### Spécifications techniques

$d_k$	6
Filetage total quand $L \leq$	20
k	2.4
No. empreinte cruciforme	1
P	0.50

### Dessin technique

