



Vis à tête fraisée à empreinte cruciforme Pozidriv DIN 965 A-Z Acier Electro zingué 4.8 M2X4

Numéro d'article	24672.020.004
Marque	-
UBB	500654333987
UNSPSC	31161504
EAN	8712423010536
PKG. de 1000	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M2
Longueur	4 mm
Classe	4.8
Mode d'entraînement	Pozidriv
Forme de tête	Tête fraisée
Matière	Acier
Revêtement	Electro zingué
Filetage	Filetage métrique

Normes

NF	≈E25-119-1
ISO	≈7046-1
DIN	965

Spécifications techniques

d-D	M2
Thread length (min.)	16
dk (max.)	3.8
Filetage total quand L ≤	18
k (max.)	1.2
L (mm)	4
No. empreinte cruciforme	1
P	0.4

Dessin technique

