

Vis à bois à tête ronde fendue DIN 96 Acier Electro zingué 1,6X10MM



| | |
|------------------|---------------------------|
| Numéro d'article | 25110.016.010 |
| Marque | - |
| UBB | 500645219956 |
| UNSPSC | 31161508 |
| EAN | 8717077072626 |
| PKG. de 500 | Boîte complete uniquement |

Paramètres techniques

| | |
|---------------------|--------------------------------------|
| Diamètre | 1.6 mm |
| Longueur | 10 mm |
| Mode d'entraînement | Fendue |
| Forme de tête | Tête ronde |
| Matière | Acier |
| Revêtement | Electro zingué |
| Info | Filetage de vis à bois svt DIN 7998. |

Normes

| | |
|-----|---------|
| NF | E25-606 |
| DIN | 96 |
| NEN | 2251 |

Spécifications techniques

| | |
|----------|-----|
| D (mm) | 1.6 |
| dk | 3.2 |
| ds | 1.6 |
| k (max.) | 1.3 |
| L (mm) | 10 |
| n | 0.4 |

Dessin technique

