



Vis à tôle à tête bombée à six lobes internes ISO 14585 C Acier Electro zingué ST4,8X9,5MM

Numéro d'article	26501.048.009
Marque	-
UBB	500645233718
UNSPSC	31161507
EAN	8717077064874
PKG. de 500	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	4.8 mm
Longueur	9.5 mm
Mode d'entraînement	Six lobes internes
Forme de tête	Tête cylindrique
Matière	Acier
Revêtement	Electro zingué
Filetage	Filetage de vis à tôle

Normes

ISO	14585 C
-----	---------

Spécifications techniques

D (mm)	4.8
dk (max.)	9.5
k (max.)	3.7
L (mm)	9.5
P	1.6
Clé	25

Dessin technique

