

MAXXFAST Vis autoperceuse tête fraisée cruciforme DIN ≈7504 O-H Acier inoxydable (Inox) A2 ST3,5X13MM



Numéro d'article	30305.035.013
Marque	-
UBB	500618325772
UNSPSC	31161507
EAN	8715494501996
PKG. de 200	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	3.5 mm
Longueur	13 mm
Application (métal)	Aluminium
Mode d'entraînement	Phillips
Forme de tête	Tête fraisée
Matière	Acier inoxydable
Matière technique	A2
Filetage	Filetage de vis à tôle
Info	Boîtes complètes uniquement.

Normes

DIN	≈7504-O H
ISO	≈15482 H

Spécifications techniques

D (mm)	3.5
dk	6.9
k	2.35
L (mm)	13
L1	4
No. empreinte cruciforme	2

Dessin technique

