

MAXXFAST Vis autoperceuse tête fraisée cruciforme DIN ≈7504 O-H Acier inoxydable (Inox) A2 ST3,9X19MM



Numéro d'article	30305.039.019
Marque	-
UBB	500618326432
UNSPSC	31161507
EAN	8715494502061
PKG. de 200	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	3.9 mm
Longueur	19 mm
Application (métal)	Aluminium
Mode d'entraînement	Phillips
Forme de tête	Tête fraisée
Matière	Acier inoxydable
Matière technique	A2
Filetage	Filetage de vis à tôle
Info	Boîtes complètes uniquement.

Normes

DIN	≈7504-O H
ISO	≈15482 H

Spécifications techniques

D (mm)	3.9
dk	8
k	2.6
L (mm)	19
L1	4.5
No. empreinte cruciforme	2

Dessin technique

