



MAXXFAST Vis autoperceuse tête fraisée cruciforme DIN ≈7504 O-H Acier inoxydable (Inox) A2 ST3,9X25MM

Numéro d'article	30305.039.025
Marque	-
UBB	500618326689
UNSPSC	31161507
EAN	8715494502085
PKG. de 200	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	3.9 mm
Longueur	25 mm
Application (métal)	Aluminium
Mode d'entraînement	Phillips
Forme de tête	Tête fraisée
Matière	Acier inoxydable
Matière technique	A2
Filetage	Filetage de vis à tôle
Info	Boîtes complètes uniquement.

Normes

ISO	≈15482 H
DIN	≈7504-O H

Spécifications techniques

D (mm)	3.9
dk	8
k	2.6
L (mm)	25
L1	4.5
No. empreinte cruciforme	2

Dessin technique

