



MAXXFAST Vis autoperceuse tête fraisée cruciforme DIN ≈7504 O-H Bi-Metal ST3,5X16MM

Numéro d'article	30310.035.016
Marque	-
UBB	500618328412
UNSPSC	31161507
EAN	8715494502269
PKG. de 200	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	3.5 mm
Longueur	16 mm
Mode d'entraînement	Phillips
Forme de tête	Tête fraisée
Matière	Bi-Metal
Filetage	Filetage de vis à tôle
Info	Boîtes complètes uniquement.

Normes

ISO	≈15482 H
DIN	≈7504-O H

Spécifications techniques

D (mm)	3.5
dk	6.9
k	2.35
L (mm)	16
L1	4
No. empreinte cruciforme	2

Dessin technique

