FABORY

MAXXFAST Vis autoperceuse tête fraisée cruciforme DIN ≈7504 O-H Bi-Metal ST3,9X19MM

Numéro d'article	30310.039.019
Marque	-
UBB	500618328826
UNSPSC	31161507
EAN	8715494502306
PKG. de 200	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	3.9 mm
Longueur	19 mm
Mode d'entraînement	Phillips
Forme de tête	Tête fraisée
Matière	Bi-Metal
Filetage	Filetage de vis à tôle
Info	Boîtes complètes uniquement.

Normes

ISO	≈15482 H
DIN	≈7504-O H

Spécifications techniques

D (mm)	3.9
dk	8
k	2.6
L (mm)	19
L1	4.5
No. empreinte cruciforme	2

Dessin technique