

Vis autoperceuse à tête fraisée à empreinte cruciforme Phillips DIN 7504 O-H Acier inoxydable (Inox) A2 ST3,9X19MM



Numéro d'article 31880.039.019

Marque -

UBB 950352877548

UNSPSC 31161507

EAN 8715492966940

PKG. de 1000 Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	3.9 mm
Longueur	19 mm
Application (métal)	Aluminium
Mode d'entraînement	Phillips
Forme de tête	Tête fraisée
Matière	Acier inoxydable
Matière technique	A2
Filetage	Filetage de vis à tôle
Info	Longueur max. de serrage $KL = L - L1$.

Normes

ISO	15482 H
DIN	7504-O H

Spécifications techniques

D (mm)	3.9
dk	7.5
L (mm)	19
L1 ≈	6
No. empreinte cruciforme	2
P	1.4

Dessin technique

