




Rondelle d'ajustage épaisseur $h=0,25\text{mm}$ DIN 988 Acier 2 K 50 Brut $h=0,25\text{mm}$ 14X20MM

Numéro d'article 38602.140.020

Marque -

UBB 500645302513

UNSPSC 31163301

EAN 8717077086999

PKG. de 100 Boîte complete
uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	14 mm
Matière	Acier
Matière technique	2 K 50
Diamètre extérieur	20
Revêtement	Brut
Info	$h=0,25\text{MM}$

Normes

DIN 988

Spécifications techniques

d1	14
d1 (max.)	14.23
d1 (min.)	14.05
d2	20
d2 (max.)	19.935
d2 (min.)	19.725
D (mm)	14
Epaisseur	0.25

Dessin technique

