

## Goupille cylindrique avec filetage intérieur, trempée, rectifiée DIN 7979 D Acier 60±2HRC Brut 4X12MM



Numéro d'article	39090.040.012
Marque	-
UBB	500645330407
UNSPSC	31163203
EAN	8717077080041
PKG. de 100	Boîte complete uniquement

### Paramètres techniques

Diamètre	4 mm
Longueur	12 mm
Matière	Acier
Matière technique	60±2HRC
Revêtement	Brut

### Normes


NF	≈E27-475
DIN	7979-D
ISO	≈8735-A
NEN	≈2464

**Info**  
La classe de tolérance du diamètre extérieur d est m6. La longueur nominale (L, classe de tolérance js15) comprend les extrémités arrondies. Partie de corps avec léger plat ou petite rainure à la discrétion du fabricant.

### Spécifications techniques

c1 ≈	0.4
c2 ≈	1.3
d1	2
D (mm)	4
L (mm)	12

### Dessin technique



L1 12

$r \approx 4$

$t_1 6$