FABORY

Goupille cylindrique fendue DIN 94 Acier Electro zingué 1,6X16MM

Numéro d'article	39350.016.016
Marque	-
UBB	950359106784
UNSPSC	31163204
EAN	8715492819123
PKG. de 250	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	1.6 mm
Longueur	16 mm
Matière	Acier
Revêtement	Electro zingué
Info	La forme des extrémités des goupilles fendues est à la discrétion du fabricant.Pour les goupilles fendues en acier inoxydable, le type d'acier inoxydable austénitique est à la discrétion du fabricant et peut varier par rapport aux types d'acier indiqués dans la norme ISO 3506.La classe de tolérance recommandée pour le diamètre d (nominal) du trou de logement est H13 pour d ≤ 1,2 mm et H14 pour les diamètres supérieurs.La classe de tolérance de la

Normes

NEN	182
DIN	94
NF	E25-774
ISO	1234

	longueur nominale (L) est js17.

Spécifications techniques

a (max.)	2.5
b ≈	3.2
c (max.)	2.8
c (min.)	2.4
d (min.)	1.3
D (mm)	1.6
L (mm)	16
d (max.)	1.4

Dessin technique