



## ABA Collier de serrage lourd Robust Acier inoxydable (Inox) AISI 430 51-55

Numéro d'article	43033.051.055
Marque	-
UBB	500571212660
UNSPSC	31162906
EAN	8715494138116
PKG. de 25	Boîte complete uniquement

### Paramètres techniques

Matière	Acier inoxydable
Matière technique	AISI 430

Info	Type de matériau: bande et fourreau AISI 430 / vis et boulon à acier galvanisation électrolytique. Jusqu'au modèle 40-43 avec boulon à six pans M6x40 LDC 8 mm. Modèle 43-47 jusqu'au modèle 167-174 avec boulon à six pans creux M7x45 - M7x55, LDC 5 mm. Modèle 174-187 jusqu'au modèle 239-252 avec boulon à six pans M10x80, LDC 17 mm. ABA ROBUST est un collier de serrage lourd et robuste, permettant de contrôler l'effort important exercé sur des tuyaux d'exécution lourde.
------	--

### Normes

## Spécifications techniques

A	20
B	22.1
Plage de serrage (mm)	51-55
d	7
S	0.8

## Dessin technique

