

Vis à tête cylindrique fendue DIN 84 Laiton CU2/CU3 M1,6X5



Numéro d'article	48020.016.005
Marque	-
UBB	500645390211
UNSPSC	31161504
EAN	8717077096042
PKG. de 100	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M1.6
Longueur	5 mm
Mode d'entraînement	Fendue
Forme de tête	Tête cylindrique
Matière	Laiton
Matière technique	CU2/CU3
Filetage	Filetage métrique

Normes

BS	≈4183
ISO	≈1207
DIN	84
NEN	≈1602
ASME	≈B18.6.7M
NF	≈E25-127

Spécifications techniques

d-D	M1.6
Thread length (min.)	25
dk (max.)	3
Filetage total quand L ≤	30
k (max.)	1
L (mm)	5
n	0.4
P	0.35
t (min.)	0.45

Dessin technique