

Vis à tête fraisée fendue DIN 963 Laiton CU2/CU3 M4X10



Numéro d'article	48170.040.010
Marque	-
UBB	950353202175
UNSPSC	31161504
EAN	8715492848871
PKG. de 200	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M4
Longueur	10 mm
Mode d'entraînement	Fendue
Forme de tête	Tête fraisée
Matière	Laiton
Matière technique	CU2/CU3
Filetage	Filetage métrique

Normes

ASME	≈B18.6.7M
DIN	963
NEN	≈2370
BS	≈4183
NF	≈E25-123
ISO	≈2009

Spécifications techniques

d-D	M4
Thread length (min.)	22
dk (max.)	7.5
Filetage total quand $L \leq$	25
k (max.)	2.2
L (mm)	10
n	1
P	0.7
t (min.)	0.8

Dessin technique

