FABORY



Vis à tête hexagonale à embase, filetage total DIN ≈6921 Acier inoxydable (Inox) A2 70 M5X40

Numéro d'article	51018.050.040
Marque	-
UBB	500635893083
UNSPSC	31161620
EAN	8715494551045
PKG. de 200	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M5
Longueur	40 mm
Classe	70
Mode d'entraînement	Hexagonale
Forme de tête	Tête hexagonale
Matière	Acier inoxydable
Matière technique	A2
Direction du filetage	Droit
Filetage	Filetage métrique

Normes

ISO	≈4162
EN	≈1665
ASME	≈B18.2.3.4M
DIN	≈6921

Spécifications techniques

b (min.)	16
d-D	M5
dc (max.)	11.8
k (max.)	5.4
L (mm)	40
P	0.8
s	8

Dessin technique