



Vis à tête cylindrique à six pans creux à centrage, avec tête basse DIN 6912 Acier inoxydable (Inox) A2 M8X70

Numéro d'article 51042.080.070

Marque -

UBB 951351903533

UNSPSC 31161605

EAN 8715492261212

PKG. de 10 Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M8
Longueur	70 mm
Mode d'entraînement	Six pans creux
Forme de tête	Tête cylindrique réduite
Matière	Acier inoxydable
Matière technique	A2
Direction du filetage	Droit
Filetage	Filetage métrique

Normes

DIN 6912

Info

En raison de la géométrie défavorable de la tête, ces fixations ont une capacité de charge réduite. Lorsqu'une fixation en acier (par exemple 8.8 / 10.9 / 12.9) avec une capacité de charge réduite doit être marquée, le symbole du marquage pour la classe est précédé par le chiffre '0'. Ainsi, 8.8 → 08.8 et 10.9 → 010.9 et

12.9 → 012.9. Pour les fixation en acier inoxydable, seule la nuance d'acier est indiquée en laissant de côté la classe de propriété (par exemple A2-70 → A2). Les anciennes et les nouvelles indications peuvent coexister pendant un certain temps.

Spécifications techniques

b (min.): $L \leq 125\text{mm}$	22
d-D	M8
dh	4
dk	13
Filetage total quand $L \leq$	30
k	5
L (mm)	70
P	1.25
s	6

Dessin technique

