



Vis à tête fraisée à empreinte cruciforme Pozidriv DIN 965 A-Z Acier inoxydable (Inox) A2 M1,6X2

Numéro d'article	51302.016.002
Marque	-
UBB	500633222392
UNSPSC	31161504
EAN	8715494591157
PKG. de 1000	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M1.6
Longueur	2 mm
Classe	70
Mode d'entraînement	Pozidriv
Forme de tête	Tête fraisée
Matière	Acier inoxydable
Matière technique	A2
Filetage	Filetage métrique

Normes

ISO	≈7046-1
NF	≈E25-119-1
DIN	965

Spécifications techniques

d-D	M1.6
Thread length (min.)	15
dk (max.)	3
Filetage total quand L ≤	16
k (max.)	0.96
L (mm)	2
No. empreinte cruciforme	0
P	0.35

Dessin technique

