

Vis à tête fraisée à empreinte cruciforme Pozidriv DIN 965 A-Z Acier inoxydable (Inox) A2 M5X16



Numéro d'article	51302.050.016
Marque	-
UBB	950353719541
UNSPSC	31161504
EAN	8715492282361
PKG. de 100	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M5
Longueur	16 mm
Classe	70
Mode d'entraînement	Pozidriv
Forme de tête	Tête fraisée
Matière	Acier inoxydable
Matière technique	A2
Filetage	Filetage métrique

Normes

ISO	≈7046-1
NF	≈E25-119-1
DIN	965

Spécifications techniques

d-D	M5
Thread length (min.)	25
dk (max.)	9.2
Filetage total quand L ≤	30
k (max.)	2.5
L (mm)	16
No. empreinte cruciforme	2
P	0.8

Dessin technique

