




Vis à tête cylindrique bombée à six lobes internes ISO 14583 Acier inoxydable (Inox) A2 M1,6X12

Numéro d'article	51345.016.012
Marque	-
UBB	500633241442
UNSPSC	31161504
EAN	8715494593069
PKG. de 1000	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M1.6
Longueur	12 mm
Classe	70
Mode d'entraînement	Six lobes internes
Forme de tête	Tête cylindrique à bombée
Matière	Acier inoxydable
Matière technique	A2
Filetage	Filetage métrique

Normes

ISO	14583
-----	-------

Spécifications techniques

d-D	M1.6
Thread length (min.)	15
dk (max.)	3.2
Filetage total quand $L \leq$	16
k (max.)	1.3
L (mm)	12
P	0.35
Clé	5

Dessin technique

