




## Rondelle d'ajustage DIN 988 Acier inoxydable (Inox) A2 h=1,5mm 14X20MM

|                  |                              |
|------------------|------------------------------|
| Numéro d'article | 51559.140.020                |
| Marque           | -                            |
| UBB              | 500700893349                 |
| UNSPSC           | 31163301                     |
| EAN              | 8715492967039                |
| PKG. de 100      | Boîte complete<br>uniquement |

### Paramètres techniques

|                    |                  |
|--------------------|------------------|
| Diamètre           | 14 mm            |
| Matière            | Acier inoxydable |
| Matière technique  | A2               |
| Diamètre extérieur | 20               |
| Info               | h=1,5MM          |

### Normes

|     |     |
|-----|-----|
| DIN | 988 |
|-----|-----|

### Spécifications techniques

|           |        |
|-----------|--------|
| d1        | 14     |
| d1 (max.) | 14.23  |
| d1 (min.) | 14.05  |
| d2        | 20     |
| d2 (max.) | 19.935 |
| d2 (min.) | 19.725 |
| D (mm)    | 14     |
| Epaisseur | 1.5    |

### Dessin technique

