




Vis à tôle à tête fraisée à six lobes internes ISO 14586 C Acier inoxydable (Inox) A2 ST4,8X45MM

Numéro d'article	51683.048.045
Marque	-
UBB	500571723013
UNSPSC	31161507
EAN	8715494129022
PKG. de 200	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	4.8 mm
Longueur	45 mm
Mode d'entraînement	Six lobes internes
Forme de tête	Tête fraisée
Matière	Acier inoxydable
Matière technique	A2
Filetage	Filetage de vis à tôle

Normes

ISO	14586 C
-----	---------

Spécifications techniques

D (mm)	4.8
dk (max.)	9.3
k (max.)	2.8
L (mm)	45
P	1.6
Clé	25

Dessin technique

