

## Vis à tête cylindrique à six pans creux DIN 912 Acier inoxydable (Inox) A4 80 M20X30



Numéro d'article 53570.200.030

Marque -

UBB 500571287415

UNSPSC 31161605

EAN 8715494136631

PKG. de 25 Boîte complete uniquement

### Paramètres techniques

Diamètre (d-D)	M20
Longueur (L) (mm)	30
Classe	80
Mode d'entraînement	Six pans creux
Forme de tête	Tête cylindrique
Matière	Acier inoxydable (Inox)
Matière technique	A4
Direction du filetage	Droit
Filetage	Filetage métrique

### Normes

BS	4168-1
ASME	B18.3.1M
DIN	912
NF	E25-125
ISO	4762

### Spécifications techniques

b	52
$d_k$ (max.)	30
Filetage total quand $L \leq$	75
k (max.)	20
P	2.50
s	17

### Dessin technique

