

Vis à tête hexagonale filetage partiel DIN 931 Acier inoxydable (Inox) A4 Min.50 M24X140

Numéro d'article	55000.240.140
Marque	-
UBB	950351854613
UNSPSC	31161620
EAN	8715492321756
PKG. de 5	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M24
Longueur	140 mm
Classe	Min.50
Mode d'entraînement	Hexagonale
Forme de tête	Tête hexagonale
Matière	Acier inoxydable
Matière technique	A4
Direction du filetage	Droit
Filetage	Filetage métrique

Info
Dimensions avec un diamètre M20 et dimensions avec une longueur 8xd, ont une classe de résistance minimale de 50.


Normes

DIN	931
NEN	1555
NF	E25-112
ASME	B18.2.3.1M
ISO	4014

Spécifications techniques

b (min.): 125mmL≤200mm	60
b (min.): L200mm	73
b (min.): L≤125mm	54
d-D	M24
k	15

Dessin technique



L (mm) 140

P 3

s 36