

Vis à tête hexagonale filetage partiel DIN 931 Acier inoxydable (Inox) A4 Min.50 M24X140



Numéro d'article 55000.240.140

Marque -

UBB 950351854613

UNSPSC 31161620

EAN 8715492321756

PKG. de 5 Boîte complete
 uniquement

Paramètres techniques

Diamètre (d-D)	M24
Longueur (L) (mm)	140
Classe	Min.50
Mode d'entraînement	Hexagonale
Forme de tête	Tête hexagonale
Matière	Acier inoxydable (Inox)
Matière technique	A4
Direction du filetage	Droit
Filetage	Filetage métrique
Info	Dimensions avec un diamètre M20 et dimensions avec une longueur 8xd, ont une classe de résistance minimale de 50.

Normes

ISO	4014
DIN	931
ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-112

Spécifications techniques

b (min.): 125mm<L≤200mm	60
b (min.): L>200mm	73
b (min.): L≤125mm	54
k	15

Dessin technique



