

Vis à tête hexagonale filetage partiel DIN 931 Acier inoxydable (Inox) A4 Min.50 M27X100

Numéro d'article	55000.270.100
Marque	-
UBB	950351855115
UNSPSC	31161620
EAN	8715492321886
PKG. de 3	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M27
Longueur	100 mm
Classe	Min.50
Mode d'entraînement	Hexagonale
Forme de tête	Tête hexagonale
Matière	Acier inoxydable
Matière technique	A4
Direction du filetage	Droit
Filetage	Filetage métrique
Info	Dimensions avec un diamètre M20 et dimensions avec une longueur 8xd, ont une classe de résistance minimale de 50.


Normes

NEN	1555
DIN	931
ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-112
ISO	4014

Spécifications techniques

b (min.): 125mmL≤200mm	66
b (min.): L200mm	79
b (min.): L≤125mm	60
d-D	M27
k	17

Dessin technique



L (mm) 100

P 3

s 41