

## Vis à tête fraisée bombée fendue DIN 964 Acier inoxydable (Inox) A4 70 M6X60



Numéro d'article	55210.060.060
Marque	-
UBB	950353315290
UNSPSC	31161504
EAN	8715492337429
PKG. de 200	Boîte complete uniquement

### Paramètres techniques

Diamètre	M6
Longueur	60 mm
Classe	70
Mode d'entraînement	Fendue
Forme de tête	Tête fraisée bombée
Matière	Acier inoxydable
Matière technique	A4
Filetage	Filetage métrique

### Normes

DIN	964
ISO	≈2010
BS	≈4183
ASME	≈B18.6.7M
NF	≈E25-124
NEN	≈2371

### Spécifications techniques

d-D	M6
Thread length (min.)	28
dk (max.)	11
f ≈	1.5
Filetage total quand L ≤	35
k (max.)	3
L (mm)	60
n	1.6
P	1
t (min.)	2.4

### Dessin technique

