

Vis à tête cylindrique à empreinte cruciforme Phillips DIN 7985-H Acier inoxydable (Inox) A4 M1,6X3

Numéro d'article	55340.016.003
Marque	-
UBB	500571442762
UNSPSC	31161504
EAN	8715494134996
PKG. de 1000	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M1.6
Longueur	3 mm
Classe	70
Mode d'entraînement	Phillips
Forme de tête	Tête cylindrique à bombée
Matière	Acier inoxydable
Matière technique	A4
Filetage	Filetage métrique

Normes

ISO	≈7045
DIN	7985

Spécifications techniques

d-D	M1.6
Thread length (min.)	15
dk (max.)	3.2
Filetage total quand $L \leq$	16
k	1.3
L (mm)	3
No. empreinte cruciforme	0
P	0.35

Dessin technique

