




Vis à tête bombée à collet carré DIN 603 Acier inoxydable (Inox) A4 70 M5X16

Numéro d'article	55500.050.016
Marque	-
UBB	951351838200
UNSPSC	31161612
EAN	8715492346278
PKG. de 50	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M5
Longueur	16 mm
Threaded pitch (P)	0.8
Classe	70
Matière	Acier inoxydable
Matière technique	A4
Direction du filetage	Droit
Filetage	Filetage métrique

Normes

DIN	603
NEN	≈303
BS	≈4933
ISO	≈8677

Spécifications techniques

b (min.): 125mmL≤200mm	22
b (min.): L≤125mm	16
d-D	M5
dk (max.)	13.55
k (max.)	3.3
L (mm)	16
P	0.8
fn (max.)	4.1
Vn (max.)	5.48

Dessin technique

