FABORY



Bouchon fileté cylindrique à tête hexagonale et à collerette filetage gaz DIN 910 Acier inoxydable (Inox) A4 G3/8A

Numéro d'article	55966.096.001
Marque	-
UBB	950355379922
UNSPSC	31162103
EAN	8715492355430
PKG. de 25	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	G3/8
Mode d'entraînement	Hexagonale
Forme de tête	Tête hexagonale
Matière	Acier inoxydable
Matière technique	A4
Direction du filetage	Droit
Filetage	Filetage cylindrique pour tuyauterie

Normes

DIN	910

Spécifications techniques

d2 (h14)	22
i	12
L ≈	21
s	17
Filets par pouce	19

Dessin technique