




Bouchon fileté cylindrique à tête hexagonale et à collerette filetage gaz DIN 910 Acier inoxydable (Inox) A4 G1/2A

Numéro d'article	55966.127.001
Marque	-
UBB	950355380169
UNSPSC	31162103
EAN	8715492355447
PKG. de 25	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	G1/2
Mode d'entraînement	Hexagonale
Forme de tête	Tête hexagonale
Matière	Acier inoxydable
Matière technique	A4
Direction du filetage	Droit
Filetage	Filetage cylindrique pour tuyauterie

Normes

DIN	910
-----	-----

Spécifications techniques

d2 (h14)	26
i	14
L ≈	26
s	19
Filets par pouce	14

Dessin technique

